


# MPRO™ LS SG2P

Ref. 1010057

The SG2P suit is a Category III item of personal protective equipment (PPE), for irreversible or fatal risks, for single use. It protects the skin against a number of hazardous liquid chemicals, including certain war toxins. It consists of an inseparable tunic and trousers.



STANDARDS



## MATERIALS & TESTS

ATG Complex


### SIZES

One Size Fits All

### COLOUR



Single-use



20 years  
(in its original packaging)




1-year guarantee



Dual-use

Complexe ATG



See Technical Data Sheet - FT0604



### Completely transparent

Unique product developed to enable personnel to recognise each other while maintaining the camouflage properties of military uniforms

### Ultra compact

Optimised storage in vacuum packaging, with quick-tear strip

### Ergonomic and lightweight design

Simple, lightweight and easy to use with no specific maintenance required. Adjustment systems for a perfect fit for every wearer

VERSION WITH ATTACHED GLOVES



AVAILABLE

# SUIT CHARACTERISTICS



## Face seal

Hood with elasticated opening, allowing a better seal between the mask and the face



## Waist adjustment

The trousers are adjustable with an elasticated drawstring and toggle




## Adjustable cuffs

with elastic bands that tighten around the glove



## Attached overshoes

reinforced, with non-skid strips on the soles



## Ankle adjustment

Adjustment system with elastic bands (held in place at the bottom of the leg) that intertwine and end under the boot

## PERMEATION TABLE

| Chemical products    | Standard      | Class | Penetration time |
|----------------------|---------------|-------|------------------|
| Methanol             | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min         |
| Dichloromethane      | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min         |
| Sodium Hydroxide 40% | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min         |
| Sulphuric acid 96%   | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min         |
| SARIN (GB)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h            |
| SOMAN (VX)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h            |
| TABUN (GA)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h            |
| YPERITE (HD)         | Finabel O.7.C | -     | > 24h            |

## MECHANICAL STRENGTH

| Performance                                                                  | Standard       | Class | Results        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| Evaluation of sealing properties after abrasion                              | EN ISO 12947-2 | 6/6   | > 2 000 rubs   |
| Evaluation of sealing properties after flexural cracking at room temperature | EN ISO 7854    | 3/6   | > 3 000 cycles |
| Evaluation of sealing properties after flexural cracking at -30°C            | EN ISO 7854    | 3/6   | > 500 cycles   |
| Resistance to trapezoidal tears                                              | EN ISO 9073-4  | 3/6   | > 40N          |
| Tensile strength                                                             | EN ISO 13934-1 | 3/6   | > 100N         |
| Resistance to perforation                                                    | EN 863         | 2/6   | > 10N          |
| Seam strength                                                                | EN ISO 13935-2 | 4/6   | > 125N         |

## OTHER TESTS


### Test results on the full suit

| Test reference | Standard       | Class  | Results        |
|----------------|----------------|--------|----------------|
| Jet spray test | EN ISO 17491-3 | Type 3 | No penetration |

### Flame resistance of the material

| Test reference        | Standard           | Results                                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Combustion resistance | EN13274-4 method 3 | No combustion > 5 s, no fusion, no drip |

## GUIDE SIZES



### ONE SIZE

|   |                                      |  |           |
|---|--------------------------------------|--|-----------|
| A | Height (cm)                          |  | 154 - 200 |
| B | Chest circumference (cm)             |  | 86 - 142  |
| C | Waist circumference (trousers) (cm)  |  | 74 - 114  |
| - | Maximum shoe size of the wearer (cm) |  | 48        |

# ACCESSORIES

## BREATHING PROTECTION

### TOTAL III fi ltering mask



Technical Data Sheet : FT0113

### Filtering cartridges\*



\*Please consult us for more information on the various cartridges available at MATISEC

## SKIN PROTECTION

### OG05 CBRN Butyl gloves



Technical Data Sheet :  
FTF0021

## RELATED PRODUCTS

### TSA



Technical Data Sheet :  
FT0645

### SAUVEGARDE



Technical Data Sheet :  
FT0374

### COMAT



Technical Data Sheet :  
FT0650

### DECOMAT



Technical Data Sheet :  
FT0725






# MPRO™ LS SG2P

Réf. 1010057

La tenue SG2P est un vêtement de protection (EPI) de catégorie III, risques mortels ou irréversibles, à usage unique. Elle assure la protection de la peau contre un certain nombre de substances chimiques liquides dangereuses y compris contre certains toxiques de guerre. Elle se compose d'un chasuble et d'un pantalon indissociable.



## NORMES




## MATIÈRES & TESTS

Complexe ATG


## TAILLES

Taille Unique

## COULEUR



Usage unique



20 ans  
(dans son emballage d'origine)




Garantie 1 an



Double usage

Complexe ATG



Voir Fiche Technique - FT0604



## Entièrement transparente

Produit unique développé pour permettre aux intervenants de se reconnaître et de conserver les propriétés camouflantes des uniformes militaires.

## Ultra compact

Stockage optimisé dans son emballage sous vide, avec bande de déchirement rapide.

## Tenue ergonomique et légère

Simple, légère et facile d'utilisation sans besoin de maintenance spécifique. Systèmes d'ajustements pour une adaptation parfaite à chaque porteur.



# CARACTÉRISTIQUES DU VÊTEMENT



## Étanchéité du visage

Capuche avec ouverture élastiquée, permettant une meilleure liaison entre le masque et le visage



## Ajustement à la taille

Le pantalon est ajustable par un cordon élastique et son serre cordon



## Poignets ajustés

par des bandes élastiques qui viennent se resserrer sur le gant



## Surbottes attenantes

renforcées, avec des bandes antidérapantes au niveau des semelles



## Ajustement des chevilles

Système d'ajustement avec des élastiques (maintenus sur le bas de la jambe) qui s'entre-lacent pour finir sous la botte

# TABLEAU DES PERMÉATIONS

| Produits Chimiques      | Norme         | Classe | Temps de passage |
|-------------------------|---------------|--------|------------------|
| Méthanol                | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min         |
| Dichlorométhane         | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min         |
| Hydroxyde de Sodium 40% | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min         |
| Acide sulfurique 96%    | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min         |
| SARIN (GB)              | Finabel O.7.C | -      | > 24h            |
| SOMAN (VX)              | Finabel O.7.C | -      | > 24h            |
| TABUN (GA)              | Finabel O.7.C | -      | > 24h            |
| YPERITE (HD)            | Finabel O.7.C | -      | > 24h            |

# RÉSISTANCES MÉCANIQUES

| Performance                                                                     | Norme          | Classe | Résultats           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|
| Évaluation de l'étanchéité après abrasion                                       | EN ISO 12947-2 | 6/6    | > 2 000 frottements |
| Évaluation de l'étanchéité après fissuration par flexion à température ambiante | EN ISO 7854    | 3/6    | > 3 000 cycles      |
| Évaluation de l'étanchéité après fissuration par flexion à -30°C                | EN ISO 7854    | 3/6    | > 500 cycles        |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale                                          | EN ISO 9073-4  | 3/6    | > 40N               |
| Résistance à la traction                                                        | EN ISO 13934-1 | 3/6    | > 100N              |
| Résistance à la perforation                                                     | EN 863         | 2/6    | > 10N               |
| Résistance des soudures                                                         | EN ISO 13935-2 | 4/6    | > 125N              |

# AUTRES TESTS


Résultats des essais sur la tenue entière

| Référence de l'essai | Norme          | Classe | Résultats          |
|----------------------|----------------|--------|--------------------|
| Essai au jet         | EN ISO 17491-3 | Type 3 | Aucune pénétration |

Résistance à la flamme de la matière

| Référence de l'essai        | Norme               | Résultats                                              |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Résistance à l'inflammation | EN13274-4 méthode 3 | Pas d'inflammation > 5s, pas de fusion, pas de gouttes |

# GUIDE DES TAILLES



## TAILLE UNIQUE

|   |                                   |           |
|---|-----------------------------------|-----------|
| A | Stature (cm)                      | 154 - 200 |
| B | Tour de poitrine (cm)             | 86 - 142  |
| C | Tour de taille (pantalon) (cm)    | 74 - 114  |
| - | Pointure maximale du porteur (cm) | 48        |

# ACCESSOIRES

## PROTECTIONS RESPIRATOIRES

**Masque TOTAL III pression positive et négative  
( pour régulateur et filtrant )**



Fiche Technique: FT0113

**Cartouches filtrantes \***



\* Veuillez nous consulter pour plus d'informations à propos des différentes cartouches existantes chez MATISEC

## PROTECTIONS CUTANÉES

**Gants Butyle  
NRBC OG05**



Fiche Technique :  
FTF0021

# PRODUITS ASSOCIÉS

**TSA**



Fiche Technique :  
FT0645

**SAUVEGARDE**



Fiche Technique :  
FT0374

**COMAT**



Fiche Technique :  
FT0650

**DECOMAT**



Fiche Technique :  
FT0725






# MPRO™ LS SG2P

Réf. 1010057

Der Anzug DECOMAT ist eine Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III für den Einmalgebrauch zum Schutz vor Risiken wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden. Er schützt die Haut vor einer Reihe gefährlicher flüssiger Chemikalien, einschließlich bestimmter Kampfstoffe. Er besteht aus einer Weste und einer Hose, die miteinander verbunden sind.



NORMEN




## MATERIALIEN & TESTS

ATG-Komplex


## GRÖSSEN

Einheitsgröße


## FARBE



Zum Einmalgebrauch



20 Jahre  
(in der Originalverpackung)



1 Jahr Garantie



Doppelte Verwendung



### Vollständig transparent


Einmaliges Produkt, das entwickelt wurde, damit sich die Einsatzkräfte gegenseitig erkennen können und die Tarnwirkung der Militäruniformen erhalten bleibt

### Ultrakompakt

Optimierte Lagerung in der Vakuumverpackung mit Schnellaufreißband

### Ergonomische und leichte Kleidung

Einfach, leicht und benutzerfreundlich, ohne besonderen Wartungsaufwand. Verstellsysteme für eine perfekte Anpassung an jeden Träger



# EIGENSCHAFTEN DES KLEIDUNGSSTÜCKS



## Abdichtung des Gesichts

Kapuze mit elastischer Öffnung für eine bessere Verbindung zwischen Maske und Gesicht



## Anpassung an die Größe

Die Hose ist durch einen elastischen Kordelzug und einen Kordelstopper verstellbar




## Angepasste Manschetten

durch elastische Bänder, die sich am Handschuh zusammenziehen



## Angenähte Überziehstiefel

verstärkt, mit rutschfesten Streifen an den Sohlen



## Einstellung der Stifte

Verstellsystem mit Gummibändern (die am unteren Teil des Beins befestigt sind), die sich unterhalb des Stiefels kreuzen

## PERMEATIONSTABELLE

| Chemikalien         | Norm          | Klasse | Durchbruchzeit |
|---------------------|---------------|--------|----------------|
| Methanol            | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min       |
| Dichlormethan       | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min       |
| Natriumhydroxid 40% | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min       |
| Schwefelsäure 96 %  | EN ISO 6529   | 6/6    | > 480min       |
| SARIN (GB)          | Finabel O.7.C | -      | > 24 Std.      |
| SOMAN (VX)          | Finabel O.7.C | -      | > 24 Std.      |
| TABUN (GA)          | Finabel O.7.C | -      | > 24 Std.      |
| YPERITE (HD)        | Finabel O.7.C | -      | > 24 Std.      |

## WEITERE TESTS

### Prüfergebnisse für den gesamten Schutzzug

| Prüferferenz            | Norm           | Klasse | Ergebnisse        |
|-------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Flüssigkeitsstrahl-Test | EN ISO 17491-3 | Type 3 | Keine Penetration |


### Klassifizierung der Flammbeständigkeit

| Prüferferenz              | Norm                         | Ergebnisse                                                  |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Entflammungsbeständigkeit | EN13274-4<br>Prüfverfahren 3 | Keine Entflammung<br>> 5s, kein Schmelzen,<br>keine Tropfen |

## MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

| Leistungs                                                        | Norm           | Klasse | Ergebnisse        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| Bewertung der Dichtheit nach Abrieb                              | EN ISO 12947-2 | 6/6    | > 2 000 reibungen |
| Bewertung der Dichtheit nach Biegerissbildung bei Raumtemperatur | EN ISO 7854    | 3/6    | > 3 000 zyklen    |
| Bewertung der Dichtheit nach Biegerissbildung bei -30°C          | EN ISO 7854    | 3/6    | > 500 zyklen      |
| Trapezförmige Reißfestigkeit                                     | EN ISO 9073-4  | 3/6    | > 40N             |
| Zugfestigkeit                                                    | EN ISO 13934-1 | 3/6    | > 100N            |
| Durchstichfestigkeit                                             | EN 863         | 2/6    | > 10N             |
| Nahtfestigkeit                                                   | EN ISO 13935-2 | 4/6    | > 125N            |

## EINHEITSGRÖSSE



### Einheitsgröße

| A | Körpergröße (cm)                     | 154 - 200 |
|---|--------------------------------------|-----------|
| B | Brustumfang (cm)                     | 86 - 142  |
| C | Taillenumfang (Hose) (cm)            | 74 - 114  |
| - | Maximale Schuhgröße des Trägers (cm) | 48        |

# ZUBEHÖR

## ATEMSCHUTZ

### TOTAL III-Maske Unterdruck ( für Filter )



Technisches Datenblatt :  
FT0113

### Filterkartuschen\*



\* Bitte fragen Sie weitere Informationen zu den verschiedenen bei MATISEC erhältlichen Kartuschen bei uns an.

## HAUTSCHUTZ

### OG05 Butyl- Handschuhe NRBC



Technisches Datenblatt :  
FTF0021

## ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

### TSA



Technisches Datenblatt :  
FT0645

### SAUVEGARDE



Technisches Datenblatt :  
FT0374

### COMAT



Technisches Datenblatt :  
FT0650

### DECOMAT



Technisches Datenblatt :  
FT0725






# MPRO™ LS SG2P

Ref. 1010057

SG2P är en skyddsdräkt för engångsbruk i kategori III, för dödliga eller irreversibla risker. Den skyddar huden mot ett antal farliga flytande kemiska ämnen, inklusive vissa giftiga stridsmedel. Den består av en överdel och byxor, som inte kan skiljas åt.



## STANDARDS



## MATERIAL & PROV

ATG-komplex


## STORLEKAR

En storlek

## FÄRG



Engångsbruk



20 år  
(i originalförpackningen)




1 års garanti



Dubbla användningsområden

ATG-komplex



Se Tekniska data - FT0604



## Helt transparent

Unik produkt som utvecklats för att personalen ska kunna känna igen varandra samtidigt som militäruniformens kamouflageegenskaper bibehålls

## Ultrakompakt

Optimerad förvaring i vakuumpackning med snabböppningsremsa

## Ergonomisk och lätt design

Enkel, lätt och lättanvänd utan krav på särskilt underhåll. Justeringssystem för perfekt passform för alla användare





## Ansiktstättning

Huva med elastisk öppning, vilket ger bättre tätning mellan masken och ansiktet



## Midjejustering

Byxorna är justerbara med en elastisk dragsko och spänne




## Justerbara manschetter

med elastiska band som dras åt runt handsken



## Fästade överskor

förstärkta, med halkskyddsremсор på sulorna



## Anpassning vid fotleden

Justeringsystem med elastiska band (som hålls på plats längst ner på benet) som flätas samman och slutar under kängan

## TABELL FÖR PERMEATION

| Kemiska produkter    | Standard      | Klass | Tid för genomträngning |
|----------------------|---------------|-------|------------------------|
| Methanol             | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min               |
| Diklormetan          | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min               |
| 40 % natriumhydroxid | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min               |
| 96 % svavelsyra      | EN ISO 6529   | 6/6   | > 480min               |
| SARIN (GB)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h                  |
| SOMAN (VX)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h                  |
| TABUN (GA)           | Finabel O.7.C | -     | > 24h                  |
| YPERITE (HD)         | Finabel O.7.C | -     | > 24h                  |

## ÖVRIGA TEST

Resultat av tester på hela utrustningen

| Testreferens            | Standard       | Klass | Resultat          |
|-------------------------|----------------|-------|-------------------|
| Vätskestråle (jet test) | EN ISO 17491-3 | Typ 3 | Ingen penetration |


Materialets flamsäkerhet

| Testreferens    | Standard           | Resultat                                             |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Flamhållfasthet | EN13274-4 method 3 | Ingen antändning > 5s, ingen smältning, inga droppar |

## MEKANISK HÅLLFASTHET

| Prestanda                                                            | Standard       | Klass | Resultat          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------|
| Bedömning av vattentäthet efter nötning                              | EN ISO 12947-2 | 6/6   | > 2 000 nötningar |
| Bedömning av vattentäthet efter böjsprickbildning vid rumstemperatur | EN ISO 7854    | 3/6   | > 3 000 cykler    |
| Bedömning av vattentäthet efter böjsprickbildning vid -30 °C         | EN ISO 7854    | 3/6   | > 500 cykler      |
| Rivhållfasthet genom trapesförfarande                                | EN ISO 9073-4  | 3/6   | > 40N             |
| Draghållfasthet                                                      | EN ISO 13934-1 | 3/6   | > 100N            |
| Punkteringstålighet                                                  | EN 863         | 2/6   | > 10N             |
| Sömmarnas hållfasthet                                                | EN ISO 13935-2 | 4/6   | > 125N            |

## EN STORLEK



### EN STORLEK

|   |                                      |  |           |
|---|--------------------------------------|--|-----------|
| A | Längd (cm)                           |  | 154 - 200 |
| B | Bröstets omkrets (cm)                |  | 86 - 142  |
| C | Midjemått (byxor) (cm)               |  | 74 - 114  |
| - | Användarens maximala skostorlek (cm) |  | 48        |

## ANDNINGSSKYDD

### TOTAL III filtrerande mask



Tekniska data : FT0113

### Filterpatroner\*



\* Kontakta oss gärna för mer information om de olika patroner som finns tillgängliga från MATISEC

## HUDSKYDD

### OG05 CBRN- handskar av butyl



Tekniska data :  
FTF0021

## RELATERADE PRODUKTER

### TSA



Tekniska data : FT0645

### SAUVEGARDE



Tekniska data : FT0374

### COMAT



Tekniska data : FT0650

### DECOMAT



Tekniska data : FT0725





# MPRO™ LS SG2P

参考编号：1010057

SG2P防护服属于第3类个人防护装备（PPE），设计用于应对致命或不可逆转的风险，且为一次性使用。它能够有效保护皮肤免受多种危险液态化学品的侵害，包括某些化学战剂。该防护服由不可分离的长袍和裤子组成。




## 材料与测试 ATG复合材料

尺码  
单一尺码



一次性使用



20年  
(在原包装中)




保质期1年



两用

ATG复合材料



请参阅技术表 - FT0604



## 完全透明

这是一款独特的产品，使穿着者能在保持军服伪装性能的同时相互识别。

## 超紧凑

真空密封包装，便于储存，并带有快速撕条

## 符合人体工学的轻巧设计

简洁、轻便、易于使用，无需特殊维护。可调节系统，完美贴合所有体型。

带连体手套款



可供选择

# 防护服的特点



## 面部密封保护

带弹性开口的头罩，可提供面罩与面部之间更好的密封保护。



## 腰部调节

裤子采用弹性抽绳和束带调节




## 可调节袖口

通过松紧带收紧手套



## 连体靴套

加固设计，鞋底带有防滑条



## 脚踝调节

裤脚采用弹性带调节系统（位于裤腿底部），相互交织直至靴子下方

渗透率表格

| 化学品           | 标准                    | 等级  | 通过时间    |
|---------------|-----------------------|-----|---------|
| 甲醇            | EN ISO 6529           | 6/6 | > 480分钟 |
| 二氯甲烷          | EN ISO 6529           | 6/6 | > 480分钟 |
| 氢氧化钠 · 40%    | EN ISO 6529           | 6/6 | > 480分钟 |
| 硫酸 · 96%      | EN ISO 6529           | 6/6 | > 480分钟 |
| 沙林 ( GB )     | FINABEL O.7.C<br>方法检测 | -   | > 24小时  |
| VX神经毒剂        | FINABEL O.7.C<br>方法检测 | -   | > 24小时  |
| 塔崩 ( GA )     | FINABEL O.7.C<br>方法检测 | -   | > 24小时  |
| 二氯二乙硫醚 ( HD ) | FINABEL O.7.C<br>方法检测 | -   | > 24小时  |


其他测试

| 整套防护服的测试结果 |                  |                         |     |
|------------|------------------|-------------------------|-----|
| 测试名称       | 标准               | 等级                      | 结果  |
| 喷射测试       | EN ISO 17491-3   | 第3类                     | 无渗透 |
| 材料的阻燃性     |                  |                         |     |
| 测试名称       | 标准               | 结果                      |     |
| 抗燃性        | EN13274-4<br>方法3 | 无燃烧<br>> 5秒 · 无融化 · 无滴落 |     |

耐机械性

| 性能                 | 标准             | 等级  | 结果         |
|--------------------|----------------|-----|------------|
| 磨损后密闭性能评估          | EN ISO 12947-2 | 6/6 | > 2 000次摩擦 |
| 室温下弯曲开裂后的密闭性评估     | EN ISO 7854    | 3/6 | > 3 000次循环 |
| 在-30°C下弯曲开裂后的密闭性评估 | EN ISO 7854    | 3/6 | > 500次循环   |
| 抗梯形撕裂强度            | EN ISO 9073-4  | 3/6 | > 40牛      |
| 抗拉强度               | EN ISO 13934-1 | 3/6 | > 100牛     |
| 耐穿刺性               | EN 863         | 2/6 | > 10牛      |
| 接合强度               | EN ISO 13935-2 | 4/6 | > 125牛     |

尺码提示



单一尺码

|   |                        |  |           |
|---|------------------------|--|-----------|
| A | 身高<br>( 厘米 )           |  | 154 - 200 |
| B | 胸围<br>( 厘米 )           |  | 86 - 142  |
| C | 腰围<br>( 裤子 )<br>( 厘米 ) |  | 74 - 114  |
| - | 穿着者最大鞋码<br>( 厘米 )      |  | 48        |

## 配件

### 呼吸防护设备

TOTAL III正负压防护面罩  
(适用于调节器和过滤式)



技术表：FT0113

滤芯 \*



\* 如需了解有关MATISEC提供的各种滤芯的更多信息，请联系我们

### 皮肤防护

OG05防化学、生物、放射  
和核风险的丁基橡胶手套



技术表：  
FTF0021

## 相关产品

TSA



技术表：FT0645

SAUVEGARDE



技术表：FT0374

COMAT



技术表：FT0650

DECOMAT



技术表：FT0725

